



Oversikt

Presentasjon	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (12)C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Basic
Cord length	2,50 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets

Komplementær

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Høyde	4,4 cm
Bredde	44,7 cm
Output Voltage	208 V 230 V
Dybde	5,7 cm
Vekt	2,05 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	1U
Monteringsposisjon	Horisontal
Inngangsstrøms grenser	16 A
Load capacity	3680 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Outlet type and quantity	12 IEC 60320 C13

Miljø

Produktsertifikater	cUL listed[RETURN]CE[RETURN]Queensland Australia[RETURN]UL listed[RETURN]VDE
Standarder	UL 60950
Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7 cm
Pakke 1 Bredde	46,4 cm
Pakke 1 Vekt	22,9 cm
Package 1 Weight	3,632 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------