



Oversikt

Presentasjon	UPS management SmartSlot Card with Dry Contact (relay) support to monitor external triggers and initiate actions on external devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Dry contact
Antall rack-enhet	0U
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual USB kabel

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	3,8 cm
Bredde	12,1 cm
Dybde	11,4 cm
Vekt	0,21 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Overenstemmelse

Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC part 15 class A
------------	--

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,1 cm
Pakke 1 Bredde	23,5 cm
Pakke 1 Vekt	15,9 cm
Package 1 Weight	0,4 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,181 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------