



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Tilgjengelig utstyr	CD with software Brukermanual
---------------------	----------------------------------

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	3,8 cm
Bredde	12,1 cm
Dybde	11,4 cm
Vekt	0,08 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Overenstemmelse

Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 FCC part 15 class A ICES-003
Produktsertifikater	AS / NZS 3548 (C-Tick) klasse A[RETURN]GOST[RETURN]VCCI klasse A

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Autentisering	Radius
---------------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------