



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	UPS network management cards
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual USB kabel

Fysisk

Høyde	3,8 cm
Bredde	12,1 cm
Dybde	11,4 cm
Vekt	0,08 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Overenstemmelse

Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 ICES-003
Produktsertifikater	AS / NZS 3548 (C-Tick) klasse A[RETURN]FCC del 15 klasse A[RETURN]GOST[RETURN]VCCI klasse A

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Autentisering	Radius
---------------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,1 cm
Pakke 1 Bredde	15,9 cm
Pakke 1 Vekt	23,5 cm
Package 1 Weight	0,34 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------