



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	UPS network management cards
Tilgjengelig utstyr	Temperature sensor Brukermanual USB kabel

Fysisk

Høyde	3,8 cm
Bredde	12,1 cm
Dybde	11,4 cm
Vekt	0,09 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Overenstemmelse

Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 ICES-003
Produktsertifikater	AS / NZS 3548 (C-Tick) klasse A[RETURN]FCC del 15 klasse A[RETURN]GOST[RETURN]VCCI klasse A

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Autentisering	Radius
---------------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,200 cm
Pakke 1 Bredde	16,400 cm
Pakke 1 Vekt	24,000 cm
Package 1 Weight	405,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------