



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Power cord
Input Connection Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Antall rack-enhet	0U
Kabellengde	2,50 m
Antall kabler	1

Fysisk

Farge	Sort
Vekt	0,22 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tillatt spenning	90...250 V
Maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøms grenser	16 A

Utgang

Max current draw	16 A
Antall strømuttak	1 IEC 60320 C19
Type vern	Without circuit breaker

Overenstemmelse

Produktsertifikater	VDE
---------------------	-----

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,1 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	20,3 cm
Package 1 Weight	0,299 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	25,5 cm
Pakke 2 Bredde	33,2 cm
Pakke 2 Lengde	53,6 cm
Pakke 2 Vekt	4,5 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	10
Pakke 3 Høyde	143,99 cm
Pakke 3 Bredde	100 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	4,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------