



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Kabellengde	1,98 m
Antall kabler	1

Fysisk

Farge	Sort
Vekt	0,36 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Inngang

Maksimal linjestrøm	20 A
Inngangsstrøms grenser	20 A

Utgang

Max current draw	20 A
Antall strømuttak	1 IEC 60320 C19

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	10,2 cm
Package 1 Weight	0,459 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	23,6 cm
Pakke 2 Bredde	32,9 cm
Pakke 2 Lengde	53,1 cm
Pakke 2 Vekt	3,17 kg

Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	5
Pakke 3 Høyde	143,99 cm
Pakke 3 Bredde	100 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	3,17 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------