



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Input Connection Type	IEC 60320 C20
Kabellengde	1,98 m
Antall kabler	1

Fysisk

Farge	Sort
Vekt	0,36 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Inngang

Maksimal linjestrøm	10 A
---------------------	------

Utgang

Max current draw	10 A
Antall strømuttak	1 IEC 60320 C13

Overenstemmelse

Produktsertifikater	UL listet
---------------------	-----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	10,2 cm
Package 1 Weight	0,459 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	23 cm
Pakke 2 Bredde	33 cm
Pakke 2 Lengde	52,5 cm

Pakke 2 Vekt	5,5 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	10
Pakke 3 Høyde	143,99 cm
Pakke 3 Bredde	100 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	5,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------