



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Installation guide Reusable packaging

Batteri og levetid

Number of battery blocks per string	10
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Enclosed battery cartridge
Batterispenningen	120 V
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Høyde	7,6 cm
Bredde	20,3 cm
Dybde	58,4 cm
Vekt	22,27 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	22,8 cm
Pakke 1 Bredde	39,3 cm
Pakke 1 Vekt	76,1 cm
Package 1 Weight	25,18 kg
SCC14	731304282686

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------