



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Installation guide Reusable packaging

Batteri og levetid

Number of battery blocks per string	2
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Stand alone battery stack
Batterispenningen	24 V
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Høyde	10,8 cm
Bredde	13,2 cm
Dybde	15 cm
Vekt	6,01 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	No

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,3 cm
Pakke 1 Bredde	22,4 cm
Pakke 1 Vekt	16,8 cm
Package 1 Weight	7,01 kg
SCC14	10731304291975

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	VN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------