



Oversikt

Presentasjon	An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Rack enclosure
Antall rack-enhet	24U
Inkludert utstyr	Casters Doors Key(S) Leveling feet Roof Side panels

Fysisk

Høyde	119,85 cm
Bredde	60 cm
Dybde	107 cm
Vekt	89,09 kg
Farge	Sort
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Maks monteringsdybde	91,49 cm
Minimum monteringsdybde	19,1 cm
Rack width	19"
Merking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Permanent tillatt belastning	1020,58 Kg dynamisk 1360,78 kg statisk

Overenstemmelse

Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	132,2 cm
Pakke 1 Bredde	74,6 cm
Pakke 1 Vekt	115,6 cm
Package 1 Weight	106,82 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------