



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Rack enclosure
Antall rack-enhet	42U
Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters Side panels

Fysisk

Høyde	199,1 cm
Bredde	75 cm
Dybde	107 cm
Vekt	155,96 kg
Farge	Sort
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Maks monteringsdybde	91,49 cm
Minimum monteringsdybde	26,19 cm
Rack width	19"
Merking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Permanent tillatt belastning	1020,58 Kg dynamisk 1700,97 kg statisk

Overenstemmelse

Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	211,7 cm
Pakke 1 Bredde	85,1 cm
Pakke 1 Vekt	115,6 cm
Package 1 Weight	168,18 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------