




Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Tilbehør / type del	Rack



Komplementær

Antall spalter	8 Bussen X + Ethernet
Produktkompatibilitet	I/O module BMX processor Specific application module BMXCPS power supply BME processor
Strømforbruk i W	211 MW 3.3 V DC 3,9 W 24 V DC
Elektrisk tilkobling	1 kontakt (XBE) utvidelsesmodul
Festemetode	Med 4 skruer - diameter: 4,32...6,35 mm, feste på panel Med 4 M6 skruer, feste på Plate Med klips, feste på 35 mm symmetrical DIN rail
Strømforbruk	64 mA på 3.3 V DC 164 mA på 24 V DC
MTBF pålitelighet	1297516 H
Vekt	1,06 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % uten kondens
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,800 cm
Pakke 1 Bredde	15,500 cm
Pakke 1 Vekt	46,000 cm
Package 1 Weight	1,032 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm

Pakke 2 Vekt	10,200 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	53,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions



Dimensions in mm


a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
372.8	373.98	105.11 NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	19

Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
14.68	14.72	4.14 NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	0.75

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts




a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)

b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)


1 Installation or casing

2 Wiring duct or tray

Mounting a Rack on a DIN rail



Mounting and Fastening the Rack on Panels



NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
332.5	345.2

Dimensions in in.

a	b
13.09	13.59

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids



Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws