



### Teknisk informasjon

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktspekter                    | Modicon M340 automation platform                     |
| Tilbehør / separat del kategori   | Utvidelse tilbehør                                   |
| Tilbehør / type del               | Bakplan                                              |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Backplane expander                                   |
| Produktkompatibilitet             | BMXXBP0600<br>BMXXBP0400<br>BMXXBP0800<br>BMXXBP1200 |
| Tilbehør / separat del betegnelse | For multitracks konfigurasjon                        |

### Komplementær

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling | 2 hunnkontakter SUB-D 9                                                                                                     |
| Lokal varslings      | 1 LED Grønn for driftsstatus (RUN) bus<br>1 LED Rød for kollisjonsfeil (COL) rack<br>4 LEDs Grønn for rack addresses status |
| Strømforbruk         | 160 mA på 24 V DC<br>22 mA på 3.3 V DC                                                                                      |
| Modul format         | Standard                                                                                                                    |

### Miljø

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                    | IP20                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift | 0...60 °C                                                                                                                                                                 |
| Relativ fuktighet          | 10...95 % uten kondens                                                                                                                                                    |
| Direktiver                 | 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv<br>2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet                                                                                       |
| Produktsertifikater        | CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Merchant Navy                                                                                                        |
| Standarder                 | EN 61131-2<br>EN/IEC 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 No 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2<br>EN/IEC 61850-3, location G |
| Miljødata                  | Farlig sted class I division 2                                                                                                                                            |
| Overflatebeskyttelse       | TC                                                                                                                                                                        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 5,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 11,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 11,500 cm |
| Package 1 Weight         | 173,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 15        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 2,910 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja                                   |

## Logistisk informasjon


|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Modules Mounted on Racks

### Dimensions



(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).

(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

| Rack references            | a in mm | a in in. |
|----------------------------|---------|----------|
| BMXXBP0400 and BMXXBP0400H | 242.4   | 09.54    |
| BMXXBP0600 and BMXXBP0600H | 307.6   | 12.11    |
| BMXXBP0800 and BMXXBP0800H | 372.8   | 14.68    |
| BMXXBP1200 and BMXXBP1200H | 503.2   | 19.81    |