



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	24 V DC
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
Merkeeffekt i W	240 W
Tilkoblingsklemmer	1 2 pins

Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenningen	24 V

Generelt

Antall effektmodul	1
Inkludert utstyr	Brukermanual

Fysisk

Farge	Metal grey
Høyde	129 mm
Bredde	40 mm
Dybde	119 mm
Vekt	0,5 kg
Monteringsmetode	DIN rail mount
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

Antall inngangskonnektorer	1 tilkoblingsblokk 2-wire
Toleranse forsyningsspenning	21.6...28.8 V 24 V DC
Maks strømstyrke inn	10 A
Verntype på inngang	Integret sikring (kan ikke skiftes) Protected against short-circuit Against reverse polarity

Utgang

Wave type	DC
Overbelastningsdrift	60 seconds at 130% and 30 seconds at 145%
Effektivitet	95 %
Maksimal utgangsstrøm	10 A

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]TÜV
Standarder	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-15...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...70 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...3000 m
Akkustikknivå	40 dB
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	190 mm
Pakke 1 Bredde	57 mm
Pakke 1 Vekt	188 mm
Package 1 Weight	0,7 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 Years repair or replace
---------	---------------------------