

BVX1600LI

APC Easy UPS BVX, 1600VA, Tower, 230V,
4x IEC C13 utganger, AVR



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Merkeeffekt i W	900 W
Merkeeffekt VA	1600 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 320 C13
Kabellengde	1,22 m
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Brukermanual

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterioppladningstid	8 t
Batterispenningen	24 V
Kapasitet på batteri	7,0 Ah
Batterilevetid	2...3 år
Extended runtime	0

Generelt

Maks kjøretid	240 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No
UPS størrelse	WS

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	19 cm
Bredde	14 cm
Dybde	39 cm
Vekt	10,2 kg
Montering	Gulv
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	140...300 V 230 V AC
Cos phi	0,56

Utgang

Maximum configurable power in W	900 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Full belastningstid	00:01:00 900 W
Grafvisning	1
Halv belastningstid	00:06:30 450 W
Maximum configurable power in VA	1600 VA
Overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]CB
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...3000 m
Akkustikknivå	40 dBA
IP-grad	IP20

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	273 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,7 cm
Pakke 1 Bredde	49,5 cm
Pakke 1 Vekt	23,5 cm
Package 1 Weight	11,2 kg
SCC14	10731304404511

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------