



Teknisk informasjon

Produktnavn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Programmable astronomic twilight switch
Kortnavn utstyr	IC Astro
Antall kanaler	2
Språk	Engelsk Fransk Dansk Dutch Tyrkisk Norsk Spansk Svensk Rumensk Ungarsk Russian Polsk Portuguese Slovensk Bulgarsk Tysk Croatian Italiensk
Type innstillinger	Ukentlig programmering

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Strømforbruk i W	0,5 W standby
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Kontakttype og sammensetning	C/O
Kontrolltype	Ved beregning av soloppgang / solnedgang ganger
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Funksjonen tilgjengelig	Automatisk overgang til vinter- / sommertid Sunrise/Sunset time offset +/- 120 min On/Off permanent switching Switch preselection External input for override pr. kanal Code lock function Holiday schedules
Lasttype	Glødelampe 2600 W Halogenlampe 2600 W Non-corrected fluorescent tube 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Parallelt kompensert lysrør 730 VA 80 µF Kompakt lysrør 170 W LED lampe < 2 W 30 W LED lampe > 2 W 200 W
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Type utgang	Dry contact
I drift	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Maksimalt antall Koblinger	84

Backup-tid	10 år
Skjermtype	Backlit LCD
Vist informasjon	Tid Driftstidsteller (pr. kanal) Switching behaviour Dag
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm ² Skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm ² Skruklemmer fast eller fleksibel med hylse
Merking	CE
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Overspenningskategori	Klasse 3
Høyde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	141 g

Miljø

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	10,500 cm
Package 1 Weight	184,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,795 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder