



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Skumringsbryter
Kortnavn utstyr	IC100
Inkludert utstyr	Twilight sensor utendørs
Lasttype	Glødelampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W Non-corrected fluorescent tube: 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA Parallelt kompensert lysrør: 730 VA (80 µF) Kompakt lysrør: 170 W < 2 W LED lampe: 30 W > 2 W LED lampe: 200 W

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Antall kanaler	1
Strømforbruk i W	0,5 W hvilemodus
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Tidsforsinkelse	20 s på 80 s AV
Lysfølsomhetsjustering	2...100 lux
Tilkoblingsklemmer	1 x 2,5 mm² Skruklemmer fast eller fleksibel med hylse 2 x 0,5...2,5 mm² Skruklemmer fast eller fleksibel
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Høyde	85,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	67 mm
Vekt	111 g
Overspenningskategori	Klasse 3
Merking	CE
Kontrolltype	Av lysstyrke gjenkjenning

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20 IP55 (sensor)
Standarder	EN 60669-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	161,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	6,97 kg
Pakke 3 Høyde	80 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------