



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Programmable twilight switch with time switch function
Kortnavn utstyr	IC100kp+
Applikasjon	Bygning
Inkludert utstyr	Twilight sensor utendørs
Lasttype	Glødelampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W Non-corrected fluorescent tube: 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA Parallelt kompensert lysrør: 730 VA (80 µF) Kompakt lysrør: 170 W < 2 W LED lampe: 30 W > 2 W LED lampe: 200 W
Språk	Engelsk Fransk Russian Spansk Italiensk Dutch Dansk Croatian Ungarsk Slovensk Portuguese Tysk Rumensk Polsk Svensk Norsk Finnish Tsjekkisk

Komplementær

Antall kanaler	1
Strømforbruk i W	0,8 W standby
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Kontakttype og sammensetning	C/O
Maximum number of programming range	84
Mulige funksjoner	External input for override Holiday schedules Automatisk overgang til vinter- / sommertid Time limited or permanent deactivation of on/off function Switch preselection
Kontrolltype	Av lysstyrke gjenkjenning By time schedule
Betjeningsmåte	4 trykknapper

Skjermtype	Backlit LCD
Information displayed on mobile app	Driftstidsteller (pr. kanal) Tid Dag Output contact status Current program
Tidsforsinkelsesområde	0...59 min (på) 0...59 min (AV)
Power reserve	10 år
Type innstillinger	Ukentlig programmering
Lysfølsomhetsjustering	1...99000 lux
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm² Skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm² Skruklemmer fast eller fleksibel med hylse
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Høyde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	134 g
Overspenningskategori	Klasse 3
Merking	CE

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	245,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	22
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,895 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder