



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 THP
Kortnavn utstyr	THP1
Produkt eller type komponent	Programmerbar termostat
Applikasjon	Temperatur kontroll
Antall kanaler	1
Språk	Engelsk Fransk Tysk Polsk Dutch Tsjekkisk Rumensk Spansk Dansk Norsk Svensk Finnish Ungarsk Italiensk Slovensk Croatian Serbian Bulgarsk

Komplementær

Strømforbruk i W	0,8 W standby
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Maximum svitsjestrøm	2 A - 250 V AC pf = 0,6 10 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Start/stopp	4 x Trykknapp
I drift	Frost: 0...20 °C Komfort: 10...30 °C Redusert: 0...30 °C
Contacts type	C/O
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Maksimalt antall Koblinger	42
Funksjonen tilgjengelig	External input for override Code lock function Holiday schedules Automatisk overgang til vinter- / sommertid Offset adjusts calibration for temperature for wall balance On/Off permanent switching Switch preselection
Backup-tid	10 år
Type temperaturføler	NTC
Skjermtype	LCD
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer - 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² - fast eller fleksibel Skrulklemmer - 1 x 2,5 mm ² - fast eller fleksibel med hylse
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715

Høyde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	150 g
Merking	CE
Overspenningskategori	Klasse 3
Kompatibilitetskode	THP1+ 1C

Miljø

Standarder	EN 60730-2-9:2010
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,3 cm
Pakke 1 Vekt	10,3 cm
Package 1 Weight	181,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,62 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------