



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 TH
Produkt eller type komponent	Termostat
Kortnavn utstyr	TH7
Antall soner	1
Tilgjengelig utstyr	Leveres uten sonde

Komplementær

I drift	Normal: -40...80 °C
Målenøyaktighet	+/- 0.2 °C
Strømforbruk i va	4 VA
Maximum svitsjestrøm	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 %
Type vern	Over temperature protection Over voltage protection against surges
Status LED	Varsellampe (rød) make position of the output contacts
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	5
Tilkoblingsklemmer	2 Hurtigkobling, kabelstørrelse: 2,5 mm²
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Høyde	85 mm
Bredde	45 mm
Dybde	65 mm

Miljø

Standarder	EN 60730-2-9
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,3 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,8 cm
Package 1 Weight	225,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	23
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,6 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------