



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IHP
Kortnavn utstyr	IHP DCF
Produkt eller type komponent	Programmable digital time switch
Applikasjon	Bygning
Antall kanaler	1
Available equipment	Memory stick
Språk	Engelsk Fransk Tysk Dutch Italiensk Spansk Dansk Norsk Svensk Finnish Polsk Tsjekkisk Rumensk Ungarsk Slovensk Croatian Serbian Bulgarsk

Komplementær

Lasttype	Glødelampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W Non-corrected fluorescent tube: 2600 VA Serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA Parallelt kompensert lysrør: 400 VA (48 µF) Kompakt lysrør: 400 W < 2 W LED lampe: 25 W > 2 W LED lampe: 200 W
Strømforbruk i W	0,8 W standby
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Contacts type	C/O
Syklus tid	24 timer + 7 dager
Maksimalt antall Koblinger	84
Minimumsintervall varighet	1 s

Funksjonen tilgjengelig	External input for override pr. kanal Code lock function Holiday schedules Automatisk overgang til vinter- / sommertid On/Off switching times Puls programmering Cycle programming Switch preselection Time synchronisation via DCF antenna possible
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Skjermtype	Backlit LCD
Vist informasjon	Driftstidsteller
Backup-tid	10 års tid og program besparende
Type innstillinger	Ukentlig programmering Tilfeldige program 2
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm ² Skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm ² Skruklemmer fast eller fleksibel med hylse
Monteringsupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Bredde	45 mm
Høyde	92,6 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	136 g
Merking	CE
Overspenningskategori	Klasse 3
Funksjon	Pulse programming, random function, external input for override
Fravær for ferie	Ja
Tid overgang	Automatisk
Oppdatert av	DCF77

Miljø

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,7 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	178,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,624 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------