



### Teknisk informasjon

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Acti9                                                      |
| Produkt eller type komponent | Programming kit                                            |
| Applikasjon                  | Bygning                                                    |
| Sammensetning                | 1 memory key<br>1 programming device<br>1 USB kabel av 2 m |

### Komplementær

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Kompatibilitet | IC Astro<br>IHP+<br>IC 100k<br>KNX time switch REG-K/8/800 |
|----------------|------------------------------------------------------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,900 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,200 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 10,500 cm |
| Package 1 Weight         | 135,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 22        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 3,501 kg  |

### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                 |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                      |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

Garanti

18 months