



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 ITA
Kortnavn utstyr	ITA
Produkt eller type komponent	Årlig programmerbar tidsbryter
Applikasjon	Bygning
Batteritype	Lithium
Antall kanaler	1
Språk	Rumensk Engelsk Dansk Tysk Spansk Italiensk Svensk Fransk Norsk Dutch Tsjekkisk Ungarsk Polsk Finnish Portuguese
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Maximum svitsjestrøm	16 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Nøyaktighet	+/- 0.5 s/dag 20 °C
Syklus tid	24 timer + 7 dager + år
Maksimalt antall Koblinger	300
Minimumsintervall varighet	1 s
Funksjonen tilgjengelig	Manual or software programming Cycle programming Time synchronisation via antenna possible External input for override Automatisk overgang til vinter- / sommertid Puls programmering
Skjermtype	Backlit LCD
Batterilevetid	10 år
Backup-tid	10 års tid og program besparende
Type innstillinger	Absence for holidays function PIN kode
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer
Monteringsupport	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Bredde	35,8 mm
Høyde	90 mm
Dybde	63 mm
Funksjon	Pulsprogrammering
Fravær for ferie	Ja
Tid overgang	Automatisk

Oppdatert av	DCF77 GPS
Kompatibilitetskode	ITA
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,8 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	232,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,503 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------