



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Presence detector with IR receiver
Lasttype	LED lighting: : 100 W Incandescent lamps: : 2000 W - 230 V Halogenlampe: : 1000 W - 230 V Halogen lampe med standrad elektronisk transformer: 1000 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1000 VA Lysrør: 900 VA, 100 µF
Fargenyanse	Hvit

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Inngangsfunksjon	Switch External trigger
Utgangsspenning	220...250 V
Utgangsstrøm	10 A
Antall kanaler	2
Kontrolltype	Bevegelsessensor
Mulige funksjoner	Bytte, veksle, dimme
Lysfølsomhetsjustering	10...1000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	360 °
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,2 cm
Pakke 1 Bredde	11,7 cm
Pakke 1 Vekt	17,7 cm
Package 1 Weight	462 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	40 cm
Pakke 2 Bredde	31 cm
Pakke 2 Lengde	50 cm
Pakke 2 Vekt	10,29 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	95 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm

Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	88,92 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------