



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Bevegessensor
Lasttype	Kapasitiv: : 6 A, 28 µF, AC Halogenlampe: 1000 W, AC Kompakt lysrør: 4 x 23 W, AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: 500 VA Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 315 VA Lysrør: 250 VA, AC Glødelampe: 1000 W, AC
Fargenyanse	Hvit
Forpakning	Kartong

Komplementær

[Ue] merkespenning	220...240 V
Nettverksfrekvens	50 Hz
[ue] merkespenning	220...240 V
Utgangsstrøm	10 A
Type innstillinger	Tidsjustering Lysfølsomhet kan justeres
Tidsforsinkelse	3 s...10 min
Lysfølsomhetsjustering	5...2000 lux
Horizontal vinkel for deteksjon	0...360 °
Detection range	Radius: 3,9 m
Materiale	ABS + PC Matt
Montering av enhet	Tak
Monteringshøyde	2,4 m

Miljø

Brukervilkår	Bare innendørs bruk
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,4 cm
Pakke 1 Bredde	14,0 cm
Pakke 1 Vekt	14,2 cm
Package 1 Weight	316,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,42 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------