



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Fjernkontroll dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Produktkompatibilitet	Power regulators designed
Mulige funksjoner	Automatic load type detection

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	230 V AC Halogenlampe: 40...400 W 230 V AC Glødelampe: 40...400 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 40...400 W Motor: 40...200 W Low voltage halogen lamp with conventional transformer: 40...400 W Low voltage halogen lamp with toroidal transformer: 40...300 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Strømforbruk i VA	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50 Hz
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Elektronisk overvolts beskyttelse Single shot thermal fuse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 25 hjelpe trykknapper uten lys indikasjon, distanse : < 50 m Maks 5 hjelpe trykknapper med lys indikasjon, distanse : < 50 m
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp
Høyde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	62 mm
Vekt	80 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1
Direktiver	73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	137,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------