



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Fjernkontroll dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Produktkompatibilitet	Power regulators designed
Mulige funksjoner	Automatic load type detection

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	230 V AC Halogenlampe: 40...400 W 230 V AC Glødelampe: 40...400 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 40...400 W Motor: 40...200 W Low voltage halogen lamp with conventional transformer: 40...400 W Low voltage halogen lamp with toroidal transformer: 40...300 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Strømforbruk i VA	0,8 VA
Varmetap	3 W
Inngangstype	Trykknapp 4 tillater kontroll opp til 20 dimmere
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50 Hz
Forsyningsspenning	12...30 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Elektronisk overspenningsvern Single shot thermal fuse Elektronisk overvolts beskyttelse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 25 hjelpe trykknapper uten lys indikasjon, distance : < 50 m Maks 5 hjelpe trykknapper med lys indikasjon, distance : < 50 m
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp Skrulklemmer, 5 kabel (kabler) 2,5 mm ² Bunn
Maksimal kabelavstand mellom enheter	50 m
Høyde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	62 mm
Vekt	80 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1
Direktiver	73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	9,7 cm
Pakke 1 Vekt	9,7 cm
Package 1 Weight	155 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	18,5 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,22 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------