



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Fjernkontroll dimmer
Kortnavn utstyr	STD

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	230 V AC Halogenlampe: 60...1000 W 230 V AC Glødelampe: 60...1000 W Low voltage halogen lamp with conventional transformer: 60...1000 W Motor: 60...600 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Strømforbruk i VA	0,8 VA
Varmetap	3 W
Inngangstype	Trykknapp 4 tillater kontroll opp til 20 dimmere
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50 Hz
Forsyningsspenning	12...30 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Single shot thermal fuse Elektronisk overvolts beskyttelse Elektronisk overspenningsvern
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 25 hjelpe trykknapper uten lys indikasjon, distance : < 50 m Maks 5 hjelpe trykknapper med lys indikasjon, distance : < 50 m
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp Skruklemmer, 5 kabel (kabler) 2,5 mm ² Bunn
Maksimal kabelavstand mellom enheter	50 m
Høyde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	62 mm
Vekt	130 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1
Direktiver	73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,7 cm
Pakke 1 Vekt	9,7 cm
Package 1 Weight	199,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,045 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------