



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Fjernkontroll dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Mulige funksjoner	Staircase function Scene function Automatic load type detection Configurable dimming speed

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Halogenlampe: <= 400 W Glødelampe: <= 400 W Fluocompact lamp, dimmes: <= 80 W LED lampe, dimmes: <= 60 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: <= 300 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: <= 400 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Strømforbruk i VA	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC - 15...10 % på 50 Hz
Forsyningsspenning	8...230 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 10 hjelpe trykk-knapper uten lys indikasjon, distanse : < 100 m
Bryterapplikasjon	Central off/on
Alarmfunksjon	Snooze Våkn opp
Dimmertype	Dimmer med minne
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g

Miljø

IP-grad	IP20
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,300 cm
Pakke 1 Bredde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	3,300 cm
Package 1 Weight	126,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	86
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,328 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------