



Teknisk informasjon

Produktspekter	Tesys
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	DE1D
Produkt eller type komponent	Kapsling
Materiale	Polykarbonat
Sammensetning	Kontaktor bestilles separat Termisk overlast relé bestilles separat
Produktkompatibilitet	LE1D09 LE1D12
Start/stopp	Trykknapp start grønn I Trykknapp stopp / reset rød O

Komplementær

Kabelinngang nummer	2 kabel inngang: ISO20 topp 2 kabel inngang: ISO20 bunn 2 kabel inngang: Pg 13 bunn 2 kabel inngang: Pg 16 bunn
Høyde	166 mm
Bredde	88 mm
Dybde	150 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,500 cm
Pakke 1 Bredde	16,500 cm
Pakke 1 Vekt	21,500 cm
Package 1 Weight	538,000 g
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	28,600 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------