



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys DF
Produkt eller type komponent	Sikringsholder
Kortnavn utstyr	DF10
Kompatibilitet	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Antall poler	3P
Sikringsstørrelse	10 x 38 mm
Type sikring	, gG , aM
Start/stopp	Kipp låsbar med hengelås
Utnyttelsekategori	AC-20B i samsvar med IEC 60947-3 DC-20B i samsvar med IEC 60947-3
[Ue] merkespenning	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A på 400V AC
[Ith] fri luft termisk strøm	32 A på <20 °C
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV
Overspenningskategori	III
Kortslutnings tåle	120 KA 400V i samsvar med IEC 60947-3 120 kA 500 V i samsvar med IEC 60947-3
Effekttap i W	3 W maximum power dissipation by fuse

Komplementær

Standarder	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Produktsertifikater	IEC[RETURN]UL recognized[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Monteringsposisjon	Vertikal (toleranse: +/- 23°)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...16 mm²Stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...6 mm²Stiv Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...16 mm²Fleksibel with or without Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...6 mm²Fleksibel with or without
Tiltrekningsmoment	2,2 N.M - med skrutrekker PZ2 2,2 N.m - med skrutrekker flat Ø 5.5 mm
Høyde	79,5 mm
Bredde	52,5 mm
Dybde	61 mm
Vekt	0,126 kg
Antall pr. sett	Sett á 4

Miljø

Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C with derating above 20°C
Driftshøyde	0...2000 m
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Kompatibilitetskode	DF10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,300 cm
Pakke 1 Bredde	6,200 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	133,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	6,800 cm
Pakke 2 Bredde	8,500 cm
Pakke 2 Lengde	22,200 cm
Pakke 2 Vekt	570,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	9,504 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer Sirkulær profil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------