



Teknisk informasjon

Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Kabelende
Kabelendehylse størrelse	Medium
Standarder	DIN 46228-1
Forpakning	Individual bag
Antall pr. sett	Sett á 100
Kabeltvversnitt	6 mm ²

Komplementær

Type kabelende	Enleder
Tilleggsinformasjon	Uisolerte
Innfatningsmateriale	Halogen-fri plast
Rørmateriale	Kobber i samsvar med ISO 1337
Antall kabler	1
Awg måler	AWG 10
Bezel størrelse	Ø 6.9 mm
Rør diameter	3,9 mm
Lengde	12 mm
Rør lengde	12 mm
Vekt	0,045 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...105 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 cm
Pakke 1 Bredde	0,400 cm
Pakke 1 Vekt	1,400 cm
Package 1 Weight	0,200 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	2,000 cm
Pakke 2 Bredde	4,000 cm
Pakke 2 Lengde	7,500 cm
Pakke 2 Vekt	26,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	7000
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	1,904 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------