



Teknisk informasjon

Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Kabelende
Kabelendehylse størrelse	Medium
Standarder	NF C 63-023
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	10 sett av 50
Kabeltverrsnitt	2,5 mm ²

Komplementær

Type kabelende	Enleder
Tilleggsinformasjon	Uten markør tag holderen
Farge	Grå
Innfatningsmateriale	Halogen-fri plast
Rørmateriale	Kobber i samsvar med ISO 1337
Antall kabler	1
Awg måler	AWG 14
Bezel størrelse	Ø 4.7 mm
Rør diameter	2,5 mm
Lengde	14 mm
Rør lengde	8 mm
Vekt	0,72 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...105 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 cm
Pakke 1 Bredde	0,400 cm
Pakke 1 Vekt	1,400 cm
Package 1 Weight	0,100 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	500
Pakke 2 Høyde	2,000 cm
Pakke 2 Bredde	6,500 cm
Pakke 2 Lengde	24,000 cm
Pakke 2 Vekt	74,000 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	20000
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm

Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,290 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------