



### Oversikt

|              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentasjon | Battery string for use with Easy UPS 3S with internal battery slots and Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet (E3SXR6). Each battery string consists of four 7.2 Ah battery modules. |
| Leveringstid | Usually Ships within 6 Weeks                                                                                                                                                             |

### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Produkt eller type komponent | Batterimodul |
| Batteritype                  | VRLA         |

### Batteri og levetid

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Number of battery free slots   | 0                          |
| Number of battery filled slots | 0                          |
| Montering av enhet             | Enclosed battery cartridge |
| Batterikraft i VAh             | 0 VAh                      |

### Fysisk

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Høyde            | 15,7 cm            |
| Bredde           | 42,8 cm            |
| Dybde            | 76 cm              |
| Vekt             | 108 kg             |
| Monteringsmetode | Not rack-mountable |

### Miljømessig

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C                   |
| Driftshøyde                      | 0...3281 ft                 |
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...40 °C                 |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m           |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 % ikke-kondenserende |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 18,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 60,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 82,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 137,000 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Garanti | 1 year repair or replace |
|---------|--------------------------|