



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	ComX
Produkt eller type komponent	Energy server
Kortnavn utstyr	ComX 510

Komplementær

[Us] matespenning	Hovedforsyningen: 24 V DC
Strømforbruk i W	26 W 24 V 15 W via PoE
Type kommunikasjonsnettverk	RS485, modbus serial på 1 RJ45 RS485, modbus serial på tilkoplingsblokk Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) på 1 RJ45 Ethernet, DHCP på 1 RJ45
Antall innganger	6 digital 2 analog
Digital inngangsstrøm	60 mA på 12 V DC
Strømforsyning til føler	24 V DC på 50 mA
Analogue input type	Pt 1000 Pt 100 0...10 V 4...20 mA
Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Minnekapasitet	128 MB RAM 256 MB blits 4 GB SDRAM
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm DIN-skinne
Produktsertifikater	C-Tick CUL UL CE
Standarder	EN 60950 EN 61010-1 UL 508 UL 60950
Dybde	69 mm
Høyde	109 mm
Bredde	144 mm
Vekt	450 g
Produktspesifikk applikasjon	Energi ledelsessystem
WEB funksjoner	Internett server
Lokal varsling	LED: for strømforsyning LED: for status (GPRS) LED: for kommunikasjon (Modbus) LED: for kommunikasjon (Ethernet) LED: for kommunikasjon (WiFi) LED: for I/O

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens
IP-grad	IP20 (tilkoplingsblokk) IP40 (forside)
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forurensninggrad	3
Driftshøyde	2000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	449,0 g
Forpakning 1 høyde	8,0 cm
Forpakning 1 bredde	11,0 cm
Forpakning 1 lengde	16,0 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	7,222 kg
Forpakning 2 høyde	30,0 cm
Forpakning 2 bredde	30,0 cm
Forpakning 2 lengde	40,0 cm

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------