



#### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Produktspekter               | Ultra              |
| Produkt eller type komponent | Innvendig hjørne   |
| Applikasjon                  | Kabel distribusjon |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9010)   |

#### Komplementær

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kanaldimensjoner   | 25 x 16 mm<br>25 x 25 mm    |
| Kanalmateriale     | Plast                       |
| Montasje justering | Justerbar                   |
| Festemetode        | Klipes på                   |
| Materiale          | ABS thermoplastic enclosure |
| Høyde              | 29 mm                       |
| Bredde             | 45 mm                       |
| Dybde              | 45 mm                       |

#### Miljø

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Standarder                 | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| Omgivelsestemperatur drift | -5...60 °C                           |
| IP-grad                    | IP40                                 |
| IK beskyttelsesklasse      | IK07                                 |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 2,9 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 4,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 4,5 cm |
| Package 1 Weight         | 5,0 g  |

#### Bærekraftig

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                    |
| REACH-regelverk              | REACH-erklæring                                                                      |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                   |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                   |

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                  |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                   |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                                       |
| Garanti                    | 18 måneder                                                                                                            |