



Teknisk informasjon

Serie	Ultra
Produkt eller type komponent	Mini kanal
Applikasjon	Kabel distribusjon
Antall pr. sett	84 m
Marked	Bolig Komersielle bygninger

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	40 x 16 mm
Festemetode	Forhåndshullet festehull 230 mm Strømkabel: skruemontert
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 mm
Høyde	40 mm
Bredde	16 mm

Miljø

IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	4,0 cm
Pakke 1 Vekt	200,0 cm
Package 1 Weight	446,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	84
Pakke 2 Høyde	13,0 cm
Pakke 2 Bredde	25,5 cm
Pakke 2 Lengde	200,0 cm
Pakke 2 Vekt	18,744 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------