



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Pro AC Metal
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kompatibel med	EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestasjon
Antall poler	3P + N
Monteringsmetode	Assembled
Plassering på produkt	On lower part
Rated supply voltage	380 - 415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem	TT TN-S TN-C-S IT IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)

Komplementær

Inkludert utstyr	1 montasjeplate 2 DIN skinne 4 fixing bracket 3 kabelnippel
DIN rail length	240 mm
Monteringsplate beskrivelse	Telequick perforert
Kabelinngang nummer	2 nippel for M32 1 nippel for M12
Kabelverrsnitt	25...35 mm²
Høyde	360 mm
Bredde	270 mm
Dybde	180 mm
Vekt	3,4 kg

Miljø

IP-grad	IP66
IK beskyttelsesklasse	IK09
Omgivelsestemperatur for drift	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,000 cm
Pakke 1 Bredde	29,000 cm
Pakke 1 Vekt	38,500 cm
Package 1 Weight	3,253 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	110,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm

Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	153,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------