



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Smart Wallbox
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVB1
Antall poler	3P + N for hovedstrøm 1P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Veggmontert Montering på ladestolpe
Produktserie	Standard
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Adgangskontroll	Nøkkel

Komplementær

Socket-outlet number	1
Type utgang	Høyre side T2 uttak / Sølvbelagte kontakter
Jordingsystem	TT IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) TN-S
Antall innganger	6
Type konnektor	RS485 for måling Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
Inngangstype	Binær for Effektbegrensning lukke kontakt Binær for Forsinket lading lukke kontakt
Start/stopp	Kan være styrt av eksternt 1 flerfarget indikatorlampe, funksjon: Stopp/restart
Lokal varsling	1 flerfarget LED, funksjon: status indikasjon
Kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Frittstående Gruppet arkitektur
Operation and maintenance	Ladedetaljer Laststyring Diagnostisere funksjoner
Webserver	Innebygd
Ethernet service	Konfigurasjon via web server
Høyde	480 mm
Bredde	331 mm
Dybde	170 mm

Miljø

Standarder	IEC 61851-22 IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 62196-1
Produktsertifikater	CE CB RCM
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Vekt	6,2 kg
Farge	Hvit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8,576 kg
Forpakning 1 høyde	27 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	42,804 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------