



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Smart Wallbox
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVB1
Antall poler	3P + N for hovedstrøm 1P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Veggmontert Montering på ladestolpe
Produktserie	Standard
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Adgangskontroll	Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 15693 Brikke RFID i samsvar med ISO 14443-4 A

Komplementær

Socket-outlet number	1
Type utgang	Høyre side T2 uttak / Sølvbelagte kontakter
Jordingssystem	IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) TN-S TT
Antall innganger	6
Type konektor	RS485 for måling Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
Inngangstype	Binær for Effektbegrensning lukke kontakt Binær for Forsinket lading lukke kontakt
Start/stopp	Kan være styrt av eksternt 1 flerfarget indikatorlampe, funksjon: Stopp/restart
Lokal varsling	1 flerfarget LED, funksjon: status indikasjon
Kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Clustered architecture Frittstående
Operation and maintenance	Diagnostisere funksjoner Ladedetaljer Laststyring
Webserver	Innebygd
Ethernet service	Konfigurasjon via web server
Høyde	480 mm
Bredde	331 mm
Dybde	170 mm

Miljø

Standarder	IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Produktsertifikater	CB[RETURN]CE[RETURN]RCM
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Vekt	6,2 kg
Farge	Hvit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,000 cm
Pakke 1 Bredde	40,000 cm
Pakke 1 Vekt	54,000 cm
Package 1 Weight	8,043 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	43,040 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	##
---------	----