



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Wallbox Plus
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVH3
Antall poler	1P + N
Monteringsmetode	Veggmontert
Produktserie	Integrert RDC-DD
Max power	3,7 kW 16 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Uttak T2 høyre side
Adgangskontroll	Nøkkel

Komplementær

Rated supply voltage	220...240 V AC 50/60 Hz
Jordingsystem	IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S
Antall innganger	1 1
Inngangstype	Kontakt for Effektbegrensning Kontakt for Forsinket lading Digital for dynamisk energistyring to connect to French electronic electricity meters in single-phase
Start/stopp	1 hvit Knapp, funksjon: Stopp/restart 1 grønn Knapp, funksjon: låse opp kabel
Lokal varsling	1 flerfarget varselampe, funksjon: status indikasjon
Høyde	480 mm
Bredde	331,5 mm
Dybde	170 mm
Vekt	5,7 kg
Farge	Hvit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE CB

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,948 kg
Forpakning 1 høyde	27,2 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	53,6 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	43,788 kg
Forpakning 2 høyde	75 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Forpakning 3 høyde	75 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------