



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Wallbox Plus
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVH3
Antall poler	1P + N
Monteringsmetode	Veggmontert
Max power	7,4 kW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Uttak T2 høyre side
Adgangskontroll	Nøkkel

Komplementær

Rated supply voltage	220...240 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem	IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S
Antall innganger	1
Inngangstype	Kontakt for Effektbegrensning Kontakt for Forsinket lading Digital for dynamisk energistyring to connect to French electronic electricity meters in single-phase
Start/stopp	1 hvit Knapp, funksjon: Stopp/restart 1 Grønn Knapp, funksjon: låse opp kabel
Lokal varslng	1 flerfarget varsellampe, funksjon: status indikasjon
Høyde	480 mm
Bredde	331,5 mm
Dybde	170 mm
Vekt	5,7 kg
Farge	Hvit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE[RETURN]CB

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,0 cm
Pakke 1 Bredde	40,0 cm
Pakke 1 Vekt	53,5 cm
Package 1 Weight	7,955 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	75 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	35 kg
Pakke 3 Høyde	75 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------