



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Ladekabel
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Antall faser i nettverket	Tre-fase
Antall poler	3P + N
[in] merkestrøm	32 A
[Us] merkespenning	380 - 415 V AC 50/60 Hz
Antall uttak	2

Komplementær

Plug type	T2 / Sølvbelagte kontakter ladestasjonens uttak
Type konnektor	T2 bilens uttak Sølvbelagte kontakter T2 ladestasjonens uttak Sølvbelagte kontakter
Kompatibel med	EVlink EVlink parking EVF1 Ladestasjon EVlink EVlink parking EVW1 Ladestasjon EVlink EVlink parking EVF2 Ladestasjon EVlink EVlink parking EVW2 Ladestasjon EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestasjon EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestasjon EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestasjon EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 Ladestasjon
Standarder	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE
Lengde	10 m
Vekt	5,9 kg
Farge	Grå

Miljø

IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,000 cm
Pakke 1 Bredde	33,000 cm
Pakke 1 Vekt	42,000 cm
Package 1 Weight	5,785 kg
Enhetstype pakke 2	S06
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	75,000 cm

Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	115,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------