




Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Type uttak	T2 med barnevern
Antall poler	1P + N
[Us] merkespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Maks forsyningsstrøm	32 A
Jordingssystem	Kompatibel TN Kompatibel TT IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)
Nominell effekt	7,4 W 32 A
Kompatibel med	EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestasjon

Komplementær

Materiale	Plast
Produktsertifikater	CE
Høyde	110 mm
Bredde	110 mm
Dybde	90 mm

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	40,000 cm
Package 1 Weight	736,000 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder