



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Ladekabel
Tilbehør / separat del kategori	Reservedel
Antall faser i nettverket	Tre-fase
Antall poler	3P + N
[in] merkestrøm	16 A
[Us] merkespenning	380 - 415 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem	Kompatibel TN IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) Kompatibel TT
Nominell effekt	11 W 16 A
Antall uttak	1

Komplementær

Type konnektor	T2 bilens uttak Sølvbelagte kontakter Uten ladestasjonens uttak
Kompatibel med	EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestasjon
Standarder	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Produktsertifikater	CE
Lengde	4 m
Vekt	3,1 kg

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15 cm
Pakke 1 Bredde	30 cm
Pakke 1 Vekt	40 cm
Package 1 Weight	1,582 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------