



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Ladekabel
Tilbehør / separat del kategori	Reservedel
Antall faser i nettverket	Enfase
Antall poler	1P + N
[in] merkestrøm	32 A
[Us] merkespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem	Kompatibel TN Kompatibel TT IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)
Nominell effekt	7,4 W 32 A
Antall uttak	1

Komplementær

Type konnektor	T2 bilens uttak Sølvbelagte kontakter Uten ladestasjonens uttak
Kompatibel med	EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestasjon
Standarder	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Produktsertifikater	CE
Lengde	4 m
Vekt	3,1 kg

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,000 cm
Pakke 1 Bredde	30,000 cm
Pakke 1 Vekt	40,000 cm
Package 1 Weight	2,004 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------