



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV1G
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall poler	3P
Kompatibel med	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	63 A
Montasjeplassering	Topp
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 Solid AWG 4 Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...16 mm² Fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...16 mm² Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...25 mm² Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm² Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...6 mm² Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm² Fleksibel uten Skrutilkobling 1 Fleksibel AWG 4
Tiltrekningsmoment	1,7 N.M - på skrutilkobling 2,2 N.m - på connector
Vekt	0,04 kg

Miljø

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
---------------------	----------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	5 cm
Pakke 1 Vekt	5,5 cm
Package 1 Weight	48 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,678 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	1120
Pakke 3 Høyde	77 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm

Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	68,18 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------