



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV2AF
Produkt eller type komponent	Kombinasjonen blokk
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	TeSys GV2 TeSys TeSys Deca

Komplementær

Produktkompatibilitet	LC1D09 - D38 Adapter plate
Antall poler	3P
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,016 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	15,000 cm
Pakke 2 Vekt	234,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	140
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,750 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------