



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV2AF
Produkt eller type komponent	Kombinasjonen blokk
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	TeSys GV2 TeSys Deca

Komplementær

Produktkompatibilitet	Adapter plate LC1D09 - D38
Antall poler	3P
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,016 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,5 cm
Pakke 2 Bredde	10,0 cm
Pakke 2 Lengde	15,4 cm
Pakke 2 Vekt	224,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	140
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,645 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	HU
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder